

**TAJIMA****Tračni meter v nedrsečem ohišju zelo čvrsta izvedba, Dolžina traku: 10m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462330 10
GTIN	4975364029157
Razred artikla	46R

**Opis****Izvedba:**

- Tračni meter s posebno odpornostjo proti prelomu.
- Ohišje iz umetne mase odporno proti udarcem s snemljivo zaponko.
- Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku.
- Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju.
- Pomični drsni kavelj na koncu traku.
- Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.
- Vzmet iz kakovostnega jekla z dolgo življenjsko dobo.
- Dodatno z gumiranim ohišjem.
- Tračni meter z obojestransko skalo.

**Tehnični opis**

Višina ohišja	98 mm
Širina traku	25 mm
Dolžina ohišja	95 mm
Širina ohišja	45 mm
Dolžina traku	10 m
Standard	EG II

Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10/2 m	026240 10/2
--	-------------