

**BMI****Tračni meter iz steklenih vlaken v ohišju, Dolžina traku: 10m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	463300 10
GTIN	4007368072973
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

**Ohišje:** neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

**Okvir:** okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

**Merilni trak iz steklenih vlaken. Izjemna** odpornost proti prelomu **in fleksibilnost**, odporen proti vremenskim vplivom in neobčutljiv na veliko kemikalij. **Električno neprevoden**. Odlično odčitavanje. Skala v cm.

**Napotek:**

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

**Tehnični opis**

Širina ohišja	115 mm
Širina traku	13 mm
Vilice ohišja	32 mm
Dolžina ohišja	138 mm
Tip začetka metra	A

Dolžina traku	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10 m	026240 10
--	-----------