

**Nerjaven jekleni tračni meter v ohišju, Dolžina traku: 20m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	463050 20
GTIN	4007368079033
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak: patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

Nerjavni jekleni merilni trak iz kaljenega krom nikljevega jekla, žgano lakiran s prosojnim lakom. Skala ima dobro čitljive številke in delitev. Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Skala v cm (prvih 20 cm dodatno v mm).

Napotek:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

Tehnični opis

Vilice ohišja	32 mm
Širina traku	13 mm
Širina ohišja	115 mm

Dolžina ohišja	138 mm
Tip začetka metra	A
Dolžina traku	20 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 50 m	026240 50
--	-----------