

**WITTE****Vakuumske plošče z rastrom, Tip: R2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	385030 R2
GTIN	2050001717481
Razred artikla	38L

**Opis****Izvedba:**

Aluminij visoke trdnosti. Možnost modularne razširitve s povezovalnimi elementi. **Vklj. z izvrtinami za ZeroClamp 12M10 z medosno razdaljo 200 mm.**

**Uporaba:**

Vakuumsko vpenjanje umetnih mas, stekla, kovin, nž-kovin, grafita in drugih materialov.

**Obseg dobave:**

1 cevni nastavek, 1 spojni element, 7 slepih čepov, 1 vtič LW12, 2 vpenjalni sponi, vakuumska cev (1 m), omejevalne plošče.

Tesnilna vrvica 10 m (Ø 4 mm).

**Napotek:**

Vakuumske vpenjalne plošče je mogoče modularno razširiti s spojnimi elementi.

**Tehnični opis**

Masa	10 kg
Raster	12,5 mm
Širina	300 mm
Dolžina	400 mm
Višina	32,5 mm
Vrsta izdelka	Vakuumska vpenjalna glava

