


BMI**Jekleni tračni meter prevlečen s poliamidom na vilicah, Dolžina traku: 20m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	464900 20
GTIN	4007368011286
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak: patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

Jekleni merilni trak prevlečen s poliamidom. Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Vzmetno tračno jeklo, odporno proti prelomu. **Visoka odpornost proti obrabi** in vremenskim vplivom ter neobčutljivost proti številnim kemikalijam in oljem. Neprekinjena skala v mm. Vel. 20 in 30 z ravnim okvirjem, vel. 50 z okvirjem V-oblike.

Napotek:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

Tehnični opis

Širina traku	13 mm
celotna dolžina	310 mm
Širina okvirja	150 mm
Tip začetka metra	A
Dolžina traku	20 m

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 50 m	026240 50
--	-----------