

**Mitutoyo****Mali mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 2-2,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavno jeklo, vsi deli za odčitavanje nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje. Nastavljanje merilne glave (**z dvema merilnima površinama iz karbidne trdine**) poteka prek **s karbidno trdino opremljene** gonilne igle.

**Uporaba:**

Za natančno merjenje premera in okroglosti izvrtin.

**Dodatni pribor:**

Mikrometri za notranje merjenje art. 484030.

**Tehnični opis**

Ø merilnega bobna	17 mm
Merilna globina	12 mm
Merilno območje	2 - 2,5 mm
Celotna dolžina	105 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,002 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6

Vrsta izdelka

2-točkovni mikrometer  
za notranje merjenje**Storitve**Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje  
maksimalno merilno območje 20 mm

022500 20

DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje  
merjenje maksimalno merilno območje 200 mm

022510 200