

HOLEX

Digitalno pomično merilo ABS z nožastima merilnima konicama, Merilno območje: 750mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415621 750
GTIN	4045197829931
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi. Vkllop z enostavnim pomikom. Merilne površine so zelo fino lepene. **Robustno kovinsko ohišje.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	mm/cole
Odčitavanje	0,0005 col
Dolžina konic	150 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,07 mm
Standard	ISO 13385

Merilne konice	da
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000

Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032