

**Beli jekleni tračni meter v ohišju, Dolžina traku: 30m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	462900 30
GTIN	4007368073611
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak: patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

Beli jekleni merili trak. Trak je kaljen, fosfatna plast za zaščito pred korozijo in prevleka iz umetne smole za zaščito proti obrabi. Odlično odčitavanje. Neprekinjena skala v mm.

Napotek:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

Tehnični opis

Vilice ohišja	32 mm
Širina traku	13 mm
Širina ohišja	145 mm
Dolžina ohišja	175 mm

Tip začetka metra	A
Dolžina traku	30 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 50 m	026240 50
--	-----------