



Tračni meter iz steklenih vlaken v ohišju, Dolžina traku: 20m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	463300 20
GTIN	4007368072867
Razred artikla	46M

Opis

Izvedba:

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak iz steklenih vlaken. Izjemna odpornost proti prelomu in fleksibilnost, odporen proti vremenskim vplivom in neobčutljiv na veliko kemikalij. **Električno neprevoden.** Odlično odčitavanje. Skala v cm.

Napotek:

Nadaljnje izvedbe z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/C) po povpraševanju.

Tehnični opis

Dolžina ohišja	175 mm
Širina ohišja	145 mm
Širina traku	13 mm
Vilice ohišja	32 mm
Tip začetka metra	A

Podatkovni list

Dolžina traku	20 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/463300-20>