

Mitutoyo**Mikrometer za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine, Merilno območje: 30-40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429005 30-40
GTIN	4946368517223
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Izvedba za zaprte izvrtine. **Merilna površina iz kaljenega jekla s prevleko iz titana za daljšo življenjsko dobo.**

Dodatni pribor:

Podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Globina merjenja s podaljškom	248 mm
Merilno območje	30 - 40 mm
Standardna globina merjenja	98 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Mera a	0,3 mm
Celotna dolžina	140 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm	484030 32
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35