

## Mitutoyo

### Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 6-12mm

#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429050 6-12
GTIN	4946368517575
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

##### Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429000. Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm art. 429010.

#### Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	8 / 10 mm
Število mikrometrov	3
Merilno območje	6 - 12 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

## Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/100	429010 1/100
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 8-10 mm	429000 8-10
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 6-8 mm	429000 6-8
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 10-12 mm	429000 10-12
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9