




## Jekleni tračni meter V2A za obseg in $\emptyset$ , Maks. obseg merilnega območja: 2200mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465682 2200
GTIN	2050001060587
Razred artikla	46R

### Opis

#### Izvedba:

Jekleni meter **CJU** za merjenje zunanjšega obsega in  $\emptyset$  okroglih teles. Vzmetni jekleni meter je na prednji strani lasersko opremljen z dvojno skalo za obseg in  $\emptyset$ . Razdelitev skale 1 mm.

**Odčitavanje z nonijem 0,1 mm.** Pogrešek skale v skladu z DIN 866.

**Izvedba V2A** iz nerjavnega vzmetnega jekla.

#### Napotek:

Merilni trakovi C z odčitavanjem 0,05 mm in merilni trakovi s črno prevleko po ponudbi. Stacionarna različica CJU na zahtevo.

### Tehnični opis

Širina traku	16 mm
Merilno območje za merjenje obsega	940 - 2200 mm
Merilno območje za merjenje $\emptyset$	300 - 700 mm
Odčitavanje	0,1 mm
Debelina traku	0,2 mm
Kalibriranje	G2
Vrsta izdelka	Tračni metri

---

## Storitve

Kalibriranje osnovnega metra maksimalna dolžina 3000  
mm

026280 3000