

**BMI®****Jekleni tračni meter prevlečen s poliamidom v ohišju, Dolžina traku: 10m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	463100 10
GTIN	4007368074786
Razred artikla	46M

**Opis****Izvedba:**

**Ohišje:** neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

**Okvir:** okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

**Merilni trak:** patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

**Jekleni merilni trak prevlečen s poliamidom.** Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Vzmetno tračno jeklo, odporno proti prelomu. **Visoka odpornost proti obrabi** in vremenskim vplivom ter neobčutljivost proti številnim kemikalijam in oljem. Neprekinjena skala v mm.

**Napotek:**

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

**Tehnični opis**

Vilice ohišja	32 mm
Dolžina ohišja	138 mm
Širina traku	13 mm
Širina ohišja	115 mm

Tip začetka metra	A
Dolžina traku	10 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 10 m	026240 10
--	-----------