

**Mitutoyo****Mikrometer za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine, Merilno območje: 40-50mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 429005 40-50  |
| GTIN                  | 4946368517230 |
| Razred artikla        | 44A           |

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Izvedba za zaprte izvrtine. **Merilna površina iz kaljenega jekla s prevleko iz titana za daljšo življenjsko dobo.**

**Dodatni pribor:**

Podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Globina merjenja s podaljškom | 248 mm              |
| Ø merilnega bobna             | 23 mm               |
| Mera a                        | 0,3 mm              |
| Merilno območje               | 40 - 50 mm          |
| Celotna dolžina               | 140 mm              |
| Standardna globina merjenja   | 98 mm               |
| Točnost                       | 0,006 mm            |
| Odčitavanje                   | 0,005 mm            |
| Standard                      | Tovarniški standard |
| Delitev merilnega bobna       | 1/50 mm             |

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Merilno orodje | analogni                                      |
| Pakiranje      | čvrsta škatla                                 |
| Kalibriranje   | B6                                            |
| Vrsta izdelka  | 3-točkovni mikrometer<br>za notranje merjenje |

## Storitve

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje<br>maksimalno merilno območje 50 mm       | 022500 50  |
| DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje<br>merjenje maksimalno merilno območje 200 mm | 022510 200 |

## Pribor

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm          | 484030 44    |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm          | 484030 40    |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm          | 484030 42    |
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150 | 429010 3/150 |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm          | 484030 50    |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm          | 484030 45    |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm          | 484030 46    |