

**Mitutoyo****Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 12-20mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 429050 12-20  |
| GTIN                  | 4946368518039 |
| Razred artikla        | 44A           |

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

**Obseg dobave:**

Mikrometri za notranje merjenje art. 429000. Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm, art. 429010.

**Tehnični opis**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ø nastavitvenega obroča | 16 mm               |
| Število mikrometrov     | 2                   |
| Merilno območje         | 12 - 20 mm          |
| Točnost                 | 0,004 mm            |
| Odčitavanje             | 0,005 mm            |
| Standard                | Tovarniški standard |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm             |

|                |   |
|----------------|---|
| Merilno orodje | analogni                                      |
| Pakiranje      | čvrsta škatla                                 |
| Kalibriranje   | S6  |
| Vrsta izdelka  | 3-točkovni mikrometer<br>za notranje merjenje |

### Storitve

|   |              |
|---|--------------|
| Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje<br>Merilno območje 12-20 mm | 020550 12-20 |
|---|--------------|

### Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje<br>12-16 mm | 429000 12-16 |
| Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje<br>16-20 mm | 429000 16-20 |
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/150              | 429010 2/150 |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm                      | 484030 18    |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm                      | 484030 15    |