

Mitutoyo**Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 16-20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429250 16-20
GTIN	4946368636481
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Borematic za merjenje zaprtih izvrtin. Razločno odčitavanje brez napak preko velikega LCD prikazovalnika z 11 mm visokimi števkami. **Prikazovalnik je vrtljiv za 330°**. Merilna tipala centrirajo mikrometer samostojno na izvrtino in zagotavljajo preprosto uporabo. Prestavitev merilnih tipal se izvede brez zračnosti, prek **konusa iz karbidne trdine**. Merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana.

Prednosti:

Zelo hitra in ponovljiva meritev zaradi hitre nastavitve in samodejnega centriranja.

Funkcija:

- **Tipka za zadržanje izmerjene vrednosti. zadrži izmerjeno vrednost (npr. v neugodnem merilnem položaju).**
- **Ničelna točka/absolutna mera omogoča nastavljanje ničle v vsakem položaju.**
- **Prikaz dobrih/slabih odčitkov za preprosto preverjanje tolerančnih vrednosti.**
- **Hitro nastavljanje za hitro premostitev merilnega hoda.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic art. 497080, podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

Rezervni del:

Nadomestna merilna glava art. 429252.

Tehnični opis

Merilno območje	16 - 20 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Mera a	0,3 mm
Globina merjenja s podaljškom	203 mm
Standardna globina merjenja	53 mm
Točnost	0,005 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20

Pribor

Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
---------------------------	-------------

Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Ersatzmesskopf Merilno območje 20-25 mm	429252 20-25
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/150	429010 2/150
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Ersatzmesskopf Merilno območje 16-20 mm	429252 16-20