

Mitutoyo

Garnitura digitalnih tritočkovnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 6-12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429260 6-12
GTIN	4946368636719
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Borematic za merjenje zaprtih izvrtin. Razločno odčitavanje brez napak preko velikega LCD prikazovalnika z 11 mm visokimi številkami. **Prikazovalnik je vrtljiv za 330°**. Merilna tipala centrirajo mikrometer samostojno na izvrtino in zagotavljajo preprosto uporabo. Prestavitev merilnih tipal se izvede brez zračnosti, prek **konusa iz karbidne trdine**.

Prednosti:

Zelo hitra in ponovljiva meritev zaradi hitre nastavitve in samodejnega centriranja.

Funkcija:

- **Tipka za zadržanje izmerjene vrednosti. zadrži izmerjeno vrednost (npr. v neugodnem merilnem položaju).**
- **Ničelna točka/absolutna mera omogoča nastavljanje ničle v vsakem položaju.**
- **Prikaz dobrih/slabih odčitkov za preprosto preverjanje tolerančnih vrednosti.**
- **Hitro nastavljanje za hitro premostitev merilnega hoda.**

Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 429250, kontrolni prstani.

Tehnični opis

Merilno območje	6 - 12 mm
Število nastavitvenih obročev	2
Število merilnih glav	3
Ø nastavitvenega obroča	8 / 10 mm
Točnost	0,005 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 6-12 mm	020550 6-12
--	-------------

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/100	429010 1/100
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975