

Mitutoyo**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest, Merilno območje:
20-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429000. Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm, art. 429010.

Tehnični opis

Število mikrometrov	4
Merilno območje	20 - 50 mm
Ø nastavitvenega obroča	25 / 40 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 40-50 mm	429000 40-50
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 30-40 mm	429000 30-40
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 25-30 mm	429000 25-30
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 20-25 mm	429000 20-25
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22