



Jekleni tračni meter prevlečen s poliamidom v ohišju, Dolžina traku: 20m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	463100 20
GTIN	4007368074847
Razred artikla	46M

Opis

Izvedba:

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

Okvir: okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

Merilni trak: patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

Jekleni merilni trak prevlečen s poliamidom. Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Vzmetno tračno jeklo, odporno proti prelomu. **Visoka odpornost proti obrabi** in vremenskim vplivom ter neobčutljivost proti številnim kemikalijam in oljem. Neprekinjena skala v mm.

Napotek:

Nadaljnje izvedbe z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/C) po povpraševanju.

Tehnični opis

Dolžina ohišja	175 mm
Širina ohišja	145 mm
Širina traku	13 mm
Vilice ohišja	32 mm

Podatkovni list

Tip začetka metra	A
Dolžina traku	20 m
Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/463100-20>