

Mitutoyo**Mali mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 5-6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429100 5-6
GTIN	4946368080505
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavno jeklo, vsi deli za odčitavanje nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje. Nastavljanje merilne glave (**z dvema merilnima površinama iz karbidne trdine**) poteka prek **s karbidno trdino opremljene** gonilne igle.

Uporaba:

Za natančno merjenje premera in okroglosti izvrtin.

Dodatni pribor:

Mikrometri za notranje merjenje art. 484030.

Tehnični opis

Celotna dolžina	115 mm
Ø merilnega bobna	17 mm
Merilna globina	22 mm
Merilno območje	5 - 6 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,002 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6

Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje
---------------	---

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 5 mm	484030 5
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6