




Jekleni tračni meter V2A za obseg in \emptyset , Maks. obseg merilnega območja: 4720mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465682 4720
GTIN	2050001060600
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Jekleni meter **CJU** za merjenje zunanjšega obsega in \emptyset okroglih teles. Vzmetni jekleni meter je na prednji strani lasersko opremljen z dvojno skalo za obseg in \emptyset . Razdelitev skale 1 mm.

Odčitavanje z nonijem 0,1 mm. Pogrešek skale v skladu z DIN 866.

Izvedba V2A iz nerjavnega vzmetnega jekla.

Napotek:

Merilni trakovi C z odčitavanjem 0,05 mm in merilni trakovi s črno prevleko po ponudbi. Stacionarna različica CJU na zahtevo.

Tehnični opis

Širina traku	16 mm
Merilno območje za merjenje obsega	3450 - 4720 mm
Merilno območje za merjenje \emptyset	1100 - 1500 mm
Odčitavanje	0,1 mm
Debelina traku	0,2 mm
Kalibriranje	G2
Vrsta izdelka	Tračni metri

Storitve

Kalibriranje osnovnega metra maksimalna dolžina 6000
mm

026280 6000