

Mitutoyo**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 50-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429000. Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm, art. 429010.

Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	62 / 87 mm
Število mikrometrov	4
Merilno območje	50 - 100 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Pribor

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 75-88 mm	429000 75-88
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 50-63 mm	429000 50-63
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 87-100 mm	429000 87-100
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 62-75 mm	429000 62-75