




## Jekleni tračni meter V2A za obseg in $\emptyset$ , Maks. obseg merilnega območja: 5980mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	465682 5980
GTIN	2050001060617
Razred artikla	46R

### Opis

#### Izvedba:

Jekleni meter **CJU** za merjenje zunanjšega obsega in  $\emptyset$  okroglih teles. Vzmetni jekleni meter je na prednji strani lasersko opremljen z dvojno skalo za obseg in  $\emptyset$ . Razdelitev skale 1 mm.

**Odčitavanje z nonijem 0,1 mm.** Pogrešek skale v skladu z DIN 866.

**Izvedba V2A** iz nerjavnega vzmetnega jekla.

#### Napotek:

Merilni trakovi C z odčitavanjem 0,05 mm in merilni trakovi s črno prevleko po ponudbi. Stacionarna različica CJU na zahtevo.

### Tehnični opis

Merilno območje za merjenje obsega	4710 - 5980 mm
Širina traku	16 mm
Merilno območje za merjenje $\emptyset$	1500 - 1900 mm
Odčitavanje	0,1 mm
Debelina traku	0,2 mm
Kalibriranje	G2
Vrsta izdelka	Tračni metri

---

## Storitve

Kalibriranje osnovnega metra maksimalna dolžina 6000  
mm

026280 6000