

**Mitutoyo****Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 12-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija.**

Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.

Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.

**Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12–25 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.**

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 429110, nastavitveni obroči.

**Tehnični opis**

Merilno območje	12 - 25 mm
Število nastavitvenih obročev	2

Ø nastavitvenega obroča	16 / 20 mm
Število mikrometrov	3
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 12-25 mm	020550 12-25
--	--------------

## Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Priključni kabl tipko Data Tip D2	497445 D2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497445 D1
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/150	429010 2/150

Priključni kablarski tipko Data Tip USB2

497445 USB2