

## Mitutoyo

### Garnitura digitalnih tritočkovnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 25-50mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

**Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Borematic** za merjenje zaprtih izvrtin. Razločno odčitavanje brez napak preko velikega LCD prikazovalnika z 11 mm visokimi števkami. **Prikazovalnik je vrtljiv za 330°**. Merilna tipala centrirajo mikrometer samostojno na izvrtino in zagotavljajo preprosto uporabo. Prestavitev merilnih tipal se izvede brez zračnosti, prek **konusa iz karbidne trdine**.

##### Prednosti:

Zelo hitra in ponovljiva meritev zaradi hitre nastavitve in samodejnega centriranja.

##### Funkcija:

- **Tipka za zadržanje izmerjene vrednosti. zadrži izmerjeno vrednost (npr. v neugodnem merilnem položaju).**
- **Ničelna točka/absolutna mera omogoča nastavljanje ničle v vsakem položaju.**
- **Prikaz dobrih/slabih odčitkov za preprosto preverjanje tolerančnih vrednosti.**
- **Hitro nastavljanje za hitro premostitev merilnega hoda.**

##### Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 429250, kontrolni prstani.

#### Tehnični opis

Število nastavitvenih obročev	2
Ø nastavitvenega obroča	30 / 40 mm
Število merilnih glav	3
Merilno območje	25 - 50 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45

Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975