

Mitutoyo**Mikrometer za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine, Merilno območje: 75-88mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429005 75-88
GTIN	4946368517261
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Izvedba za zaprte izvrtine. **Merilna površina iz kaljenega jekla s prevleko iz titana za daljšo življenjsko dobo.**

Dodatni pribor:

Podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Globina merjenja s podaljškom	255 mm
Mera a	0,3 mm
Standardna globina merjenja	105 mm
Celotna dolžina	156 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Merilno območje	75 - 88 mm
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85