

## Mitutoyo

### Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest, Merilno območje: 100-200mm

#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Za skožnje izvrtine, merilne površine iz kaljenega jekla.

##### Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429000. Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm, art. 429010.

#### Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	125 / 175 mm
Merilno območje	100 - 200 mm
Število mikrometrov	4
Točnost	0,01 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 100-200 mm	020550 100-200
---	----------------

## Pribor

Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 100-125 mm	429000 100-125
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 180 mm	484030 180
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 140 mm	484030 140
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 125-150 mm	429000 125-150
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 150-175 mm	429000 150-175
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 110 mm	484030 110
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 160 mm	484030 160
Mikrometer za notranje merjenje Holtest Merilno območje 175-200 mm	429000 175-200