

Mitutoyo**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine,
Merilno območje: 12-20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Izvedba za zaprte izvrtine. **Merilna površina iz kaljenega jekla s prevleko iz titana za daljšo življenjsko dobo.**

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429005. Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm, art. 429010.

Tehnični opis

Merilno območje	12 - 20 mm
Število mikrometrov	2
Ø nastavitvenega obroča	16 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 12-20 mm	020550 12-20
---	--------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 16-20 mm	429005 16-20
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 12-16 mm	429005 12-16
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/150	429010 2/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm	484030 15