




## Nerjaven jekleni tračni meter na vilicah, Dolžina traku: 20m



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	464850 20
GTIN	4007368110170
Razred artikla	46M

### Opis

#### Izvedba:

**Ohišje:** neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.

**Okvir:** okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.

**Merilni trak:** patentiran začetek traku, **prevleka Flextop**. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.

**Nerjavni jekleni merilni trak** iz kaljenega krom nikljevega jekla, žgano lakiran s prosojnim lakom. Skala ima dobro čitljive številke in delitev. Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Skala v cm (prvih 20 cm dodatno v mm).

Vel. 20 in 30 z ravnim okvirjem, vel. 50 z okvirjem V-oblike.

#### Napotek:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/ C) po ponudbi.

### Tehnični opis

Širina okvirja	120 mm
celotna dolžina	280 mm
Širina traku	13 mm
Tip začetka metra	A
Dolžina traku	20 m

Standard	EG II
Kalibriranje	G1
Vrsta izdelka	Tračni metri

**Storitve**

KalibriranjeTračni meter maksimalna dolžina 50 m	026240 50
--	-----------