

Mitutoyo**Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 40-50mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429250 40-50
GTIN	4946368636566
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Borematic za merjenje zaprtih izvrtin. Razločno odčitavanje brez napak preko velikega LCD prikazovalnika z 11 mm visokimi števkami. **Prikazovalnik je vrtljiv za 330°**. Merilna tipala centrirajo mikrometer samostojno na izvrtino in zagotavljajo preprosto uporabo. Prestavitev merilnih tipal se izvede brez zračnosti, prek **konusa iz karbidne trdine**. Merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana.

Prednosti:

Zelo hitra in ponovljiva meritev zaradi hitre nastavitve in samodejnega centriranja.

Funkcija:

- **Tipka za zadržanje izmerjene vrednosti. zadrži izmerjeno vrednost (npr. v neugodnem merilnem položaju).**
- **Ničelna točka/absolutna mera omogoča nastavljanje ničle v vsakem položaju.**
- **Prikaz dobrih/slabih odčitkov za preprosto preverjanje tolerančnih vrednosti.**
- **Hitro nastavljanje za hitro premostitev merilnega hoda.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic art. 497080, podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

Rezervni del:

Nadomestna merilna glava art. 429252.

Tehnični opis

Merilno območje	40 - 50 mm
Standardna globina merjenja	67 mm
Mera a	0,3 mm
Globina merjenja s podaljškom	217 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,006 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022500 50

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
---	------------

Ersatzmesskopf Merilno območje 40-50 mm	429252 40-50
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel Tip D1	497080 D1