

Mitutoyo

Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine, Merilno območje: 20-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	429055 20-50
GTIN	4946368517599
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Izvedba za zaprte izvrtine. **Merilna površina iz kaljenega jekla s prevleko iz titana za daljšo življenjsko dobo.**

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429005. Kontrolni prstani, podobni art. 484030, podaljšek 100 mm, art. 429010.

Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	25 / 40 mm
Merilno območje	20 - 50 mm
Število mikrometrov	4
Točnost	0,006 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Pribor

Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 20-25 mm	429005 20-25
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 30-40 mm	429005 30-40
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 25-30 mm	429005 25-30
Mikrometer za notranje merjenje Holtestza zaprte izvrtine Merilno območje 40-50 mm	429005 40-50
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/150	429010 3/150
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22