

**Laserski daljinomer, Doseg: 60m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	465540 60
GTIN	4045197838728
Razred artikla	42I

**Opis****Izvedba:**

Cenovno ugoden laserski daljinomer za hitro in enostavno opravljanje standardnih merilnih nalog. Ergonomično oblikovano dvokomponentno ohišje z gumijastim oplaščenjem. Mehka tipkovnica s samoumevnimi simboli. LCD prikazovalnik z osvetlitvijo ozadja, ki se lahko izklopi. Grafični simboli in prikazovalnik podpirajo uporabnika pri izvajanju merilnih nalog. Laser razreda 2.

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Točnost:**

Odstopanje  $\pm 1,5$  mm na 10 m merilne poti pri optimalnih pogojih.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama art. 081551 vel. LR3, torbico za pas in zanko za roko.

**Tehnični opis**

Točnost merjenja	$\pm 1,5$ mm
posredno merjenje (Pitagora)	da

Višina	28 mm
dinamično merjenje	da
Seštevanje/odštevanje	da
Minimalna/maksimalna meritev	da
Masa	100 g
Zvočna potrditev merjenja	da
Doseg	60 m
Življenjska doba baterij (merjenje)	4000
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Pomnilnik izmerjenih vrednosti	20
Dolžina	110 mm
Izklopna avtomatika	3 min
Napajanje	2× 081551 LR3
Izračun površine in prostornine	da
Širina	46 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Število vključenih baterij	2
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Merilniki razdalje

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3