

**Laserski daljinomer, Doseg: 110m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	465540 110
GTIN	4045197838735
Razred artikla	42I

Opis**Izvedba:**

Cenovno ugoden laserski daljinomer za hitro in enostavno opravljanje standardnih merilnih nalog. Ergonomično oblikovano dvokomponentno ohišje z gumijastim oplaščenjem. Mehka tipkovnica s samoumevnimi simboli. LCD prikazovalnik z osvetlitvijo ozadja, ki se lahko izklopi. Grafični simboli in prikazovalnik podpirajo uporabnika pri izvajanju merilnih nalog. Laser razreda 2.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Točnost:

Odstopanje $\pm 1,5$ mm na 10 m merilne poti pri optimalnih pogojih.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081551 vel. LR3, torbico za pas in zanko za roko.

Tehnični opis

Seštevanje/odštevanje	da
Točnost merjenja	$\pm 1,5$ mm

Zvočna potrditev merjenja	da
Vrsta IP-zaščite	IP 54
dinamično merjenje	da
Minimalna/maksimalna meritev	da
Masa	100 g
Izklopna avtomatika	3 min
Življenjska doba baterij (merjenje)	4000
posredno merjenje (Pitagora)	da
Pomnilnik izmerjenih vrednosti	20
Izračun površine in prostornine	da
Doseg	110 m
Višina	28 mm
Dolžina	110 mm
Širina	46 mm
Napajanje	2× 081551 LR3
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Merilniki razdalje

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

081561 LR3