

**Multimeter, Tip naprave: 960****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473320 960
GTIN	4045197838759
Razred artikla	42I

Opis**Izvedba:**

Ergonomično oblikovano dvokomponentno ohišje z gumijastim oplaščenjem. Velik dobro berljiv digitalni zaslon z osvetlitvijo ozadja, ki se lahko vklopi. Merilne naprave s samodejno izbiro merilnega območja. Vse naprave so na zadnji strani opremljene z držali za merilne konice za enoročno uporabo, z lokom za pokončno postavitvev.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Digitalni merilni instrumenti z obširnim naborom funkcij.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Obseg dobave:

Vključno z baterijami (vel. 960 2 kosa, vel. 9917 1 kos) in merilnimi vodniki art. 473328, vel. 2.

Tehnični opis

Frekvenca	0,01 Hz – 10 kHz
-----------	------------------

Enosmerna napetost DC	0,1 mV – 600 V
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Tipka za zadržanje vrednosti	da
luknjačev z držalom	1 mV – 600 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Upor	0,1 Ω – 40 M Ω
Merilni postopek	TRUE RMS (AC)
Osnovna točnost	1 %
akustični preizkus prevodnosti	da
samodejni izklop	da
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Kalibriranje	I3
Preverjanje diod	da
Kapaciteta	0,01 nF – 4000 μ F
Obseg prikaza	4000
Razsvetljava merilnega mesta	da
Izmenični tok AC	0,1 μ A–10 A
Enosmerni tok DC	0,1 μ A–10 A
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Napajanje	2x art. 081556 vel. LR3
Vrsta izdelka	Multimetri

Štoritve

Kalibriranjedigitalnega multimetra Število decimalnih mest 3	027000 3
DAkkS-kalibriranjeDigitalni multimeter Število decimalnih mest 3	027010 3

Pribor

Merilni vodniki Ø merilne konice 2 mm

473328 2

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe
LR3

081561 LR3