

Mitutoyo**Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 429112 75-100 |
| GTIN | 4946368562957 |
| Razred artikla | 44A |

Opis**Izvedba:**

Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija.

Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.

Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.

Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12–25 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 429110, nastavitveni obroči.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------|
| Število nastavitvenih obročev | 1 |
| Ø nastavitvenega obroča | 87 mm |

| | |
|---------------------|--|
| Število mikrometrov | 2 |
| Merilno območje | 75 - 100 mm |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Standard | DIN 863 |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Merilno orodje | digitalni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | S6 |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |

Storitve

| | |
|---|---------------|
| KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 75-100 mm | 020550 75-100 |
|---|---------------|

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm | 484030 80 |
| Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498975 |
| Priključni kablenski tipko Data Tip D2 | 497445 D2 |
| Priključni kablenski tipko Data Tip USB2 | 497445 USB2 |
| Oddajnik Tip S16E | 498966 S16E |
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150 | 429010 4/150 |
| Priključni kablenski tipko Data Tip D1 | 497445 D1 |
| Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip | 498965 |
| Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm | 484030 90 |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357 | 081560 357 |