

**Mitutoyo****Mikrometer za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine, Merilno območje: 16-20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429005 16-20
GTIN	4946368517193
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Nerjavni, vsi deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Merilni boben z vgravirano skalo črne barve in ragljo za fino nastavljanje.

Izvedba za zaprte izvrtine. **Merilna površina iz kaljenega jekla s prevleko iz titana za daljšo življenjsko dobo.**

**Dodatni pribor:**

Podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Merilno območje	16 - 20 mm
Ø merilnega bobna	23 mm
Mera a	0,3 mm
Celotna dolžina	127 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Točnost	0,004 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20

### Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/150	429010 2/150
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 17 mm	484030 17
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18