



Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290084 25
GTIN	4030741324468
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Zgornji rob držala = višina konice

Tehnični opis

Višina držala	20 mm
Delovno območje	8 - 200 mm
za \emptyset izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
Širina držala	25 mm
za \emptyset rebrastega kolesca d_1	20 mm
za ugrez rebrastega kolesca $\emptyset d_3$	13 mm

Zatič s prstanom	299925 2
Podložka	299927 2
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RAA 1×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Zatič s prstanom Tip 2	299925 2
Podložka Tip 2	299927 2