

**Mitutoyo****Digitalni mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 16-20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429110 16-20
GTIN	4946368562858
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija.**

Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.

Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.

**Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12–16 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.**

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497445, podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

**Napotek:**

Po ponudbi so dobavljivi za merilno območje do 300 mm.

**Tehnični opis**

Mera a	0,3 mm
Globina merjenja s podaljškom	226 mm
Merilno območje	16 - 20 mm
Standardna globina merjenja	76 mm
Točnost	0,002 mm

Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20

## Pribor

Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Priključni kabls tipko Data Tip D1	497445 D1
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabls tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/150	429010 2/150

Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 17 mm	484030 17
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20