



## Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290090 16
GTIN	4030741325106
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

**Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.**

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

### Tehnični opis

za širino rebrastega kolesca b	6 mm
Višina držala	16 mm
Širina držala	16 mm
za $\varnothing$ rebrastega kolesca $d_1$	15 mm
za $\varnothing$ izvrtine rebrastega kolesca $d_2$	6 mm
Delovno območje	3 - 40 mm
za ugrez rebrastega kolesca $\varnothing d_3$	11 mm
Zatič s prstanom	299925 1

Podložka	299927 1
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RAA 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

---

## Pribor

Podložka Tip 1	299927 1
Zatič s prstanom Tip 1	299925 1