



Orodje za rebričenje desno, Velikost držala: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290094 16
GTIN	4030741498527
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

- **Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.**
- **Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitev nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.**

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Tehnični opis

za širino rebrastega kolesca b	6 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	15 mm
Višina držala	16 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
Širina držala	16 mm
Delovno območje	0 - 15 mm
za ugrez rebrastega kolesca $\varnothing d_3$	11 mm

Zatič s prstanom	299925 1
Podložka	299927 1
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RAA 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Podložka Tip 2	299927 2
Zatič s prstanom Tip 2	299925 2