

Mitutoyo**Digitalni mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 87-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	429110 87-100
GTIN	2050001062215
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Neposredno odčitavanje prek razločnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija.

Funkcija Lock preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke.

Majhna poraba energije. S prikazom stanja napolnjenosti baterije in prikazom motenj.

Merilne površine in obrabni deli iz karbidne trdine, od vel. 12–16 so merilne površine iz kaljenega jekla s prevleko iz titana, za dolgo življenjsko dobo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445, podaljški art. 429010, kontrolni prstani art. 484030.

Napotek:

Po ponudbi so dobavljivi za merilno območje do 300 mm.

Tehnični opis

Mera a	0,3 mm
Merilno območje	87 - 100 mm
Standardna globina merjenja	102 mm
Globina merjenja s podaljškom	252 mm
Točnost	0,003 mm

Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497445 D1
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	429010 4/150

Priključni kablarski tipko Data Tip D2

497445 D2

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm

484030 90