



Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290098 20
GTIN	4030741458736
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Možnost razširitve delovnega območja z obračanjem nosilcev rebrastih kolesc.

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

- **Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.**
- **Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitve nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.**

Tehnični opis

Delovno območje	3,5 - 65 mm
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
Širina držala	20 mm
za \varnothing izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
Višina držala	20 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d_1	20 mm

za ugrez rebrastega kolesca $\varnothing d_3$	13 mm
Zatič s prstanom	299925 2
Podložka	299927 2
za rebrast profil	RAA 2×AA
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Zatič s prstanom Tip 2	299925 2
Podložka Tip 2	299927 2