



Kolesce za rebričenje PM, AA, Ø rebrastega kolesca d_1 × širina rebrastega kolesca b /delitev zob: 15X6/1,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290150 15X6/1,5
GTIN	4030741265389
Razred artikla	29I

Opis

Izvedba:

S 45°-posnetim robom.

Odporna proti obrabi, izvedba iz prašno metalurškega jekla (PM).

Napotek:

Druge velikosti in profili so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Ø izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
Ø rebrastega kolesca d_1	15 mm
Delitev zob	1,5
Širino rebrastega kolesca b	6 mm
Ugrez rebrastega kolesca Ø d_3	11 mm
Izvedba nastavka za rebričenje	AA

Vrsta izdelka

Orodja za rebričenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	35 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	45 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	25 m/min	M
CuZn	primerno	65 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		