



## Modularni primež, Širina čeljusti A: 125mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	362100 125
GTIN	2050001077479
Razred artikla	35G

### Opis

#### Izvedba:

- Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).
- Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.
- Strojni primež s čeljustmi z vlekom navzdol.
- Površinsko kaljen HRC 60.
- Vzporednost 0,02 mm.

#### Obseg dobave:

Vklj. s čeljustmi z vlekom navzdol, 1 prislonom za obdelovanec, 2 utornima maticama art. 362160 vel. 16/16, vpenjalnim ključem in 1 ključem s T-ročajem.

#### Napotek:

Za druge utorne matice glejte art. 362160.

### Tehnični opis

Masa	17 kg
Višina osnovnega telesa G	40 mm
Vpenjalno območje b	150 mm
Barvna koda za primerni pribor	Gerardi 125
Prečni prilagodni utor n	16 mm
Širina čeljusti A	125 mm

Višina čeljusti C	40 mm
Vzdolžni prilagodni utor I	16 mm
Celotna dolžina L	345 mm
maksimalna vpenjalna sila pri 60 Nm	25 kN
Serijska	Gerardi 125
Vrsta izdelka	Strojni primež

## Pribor

Čeljust s prizmo (kos) za širino čeljusti 125 mm	362125 125
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 12/16 mm	362160 12/16
Modularni element, nepremičen (kos) za širino čeljusti 125 mm	362150 125
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 20/16 mm	362160 20/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 16/16 mm	362160 16/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 14/16 mm	362160 14/16
Gladka predložna čeljust, trda (kos) za širino čeljusti 125 mm	362147 125
Predložna čeljust z vzdolžnimi žlebi (kos) za širino čeljusti 125 mm	362146 125
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 18/16 mm	362160 18/16
Gladka predložna čeljust, mehka (kos) za širino čeljusti 125 mm	362148 125
Vpenjalni element, kompleten (kos) za širino čeljusti 125 mm	362144 125
Pomična čeljust (kos) za širino čeljusti 125 mm	362143 125
Vpenjalni krak, par za širino čeljusti 125 mm	362120 125

Modularni element, premičen (kos) za širino čeljusti 125  
mm

---

362145 125