

PLANOLITH**Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 1, Dolžina × širina:
800X600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	430200 800X600
GTIN	2050001046857
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Iz izbrane naravne trde kamnine.

- **Brez napak, homogena struktura.**
- **Odporno proti ukrivljanju in zvijanju.**
- **Absolutno odporna proti rji in kislinam, majhna toplotna prevodnost.**
- **Mikroskopsko fina obdelava površine (lepanje z diamantom). Tolerance so manjše od dopustnih.**
- **Zunanji robovi čisto brušeni.**
- **Nastavki z jekleno kroglico na spodnji strani omogočajo statično določeno oporo plošče.**
- **Trša od kaljenega jekla (6–7 po Mohsovi lestvici), nemagnetna in električno neprevodna.**

Točnost:

Končna proizvodnja in kontrola potekata v računalniško krmiljenih klimatiziranih prostorih. Uporabljeni merilni pripomočki zagotavljajo povezavo z domačim in mednarodnim laboratorijem za kalibriranje.

DIN 876/1 – lepene z diamanti, za delavnico in proizvodnjo.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu, transportno embalažo. Vključno z nastavki z jekleno kroglico.

Napotek:

Po ponudbi: Nerjavni jekleni nastavki z navojem, jeklene tračnice s T utorom (za art. 430190 jeklene tračnice s T utorom niso mogoče), točnost 000 in druge velikosti, vmesne mere. Nefrankirana dobava.

Tehnični opis

Masa	173 kg
Debelina	120 mm
Ravnost	0,018 mm
Število nastavkov z jekleno kroglico	3
Standard	DIN 876
Točnost	1 mm
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Merilna plošča

Pribor

Podstavek s kolescema, par	431705
Konjiček, par, kakovost 1, težka izvedba Višina konic 200 mm	431710 200
Tračnica z vodilnim in vpenjalnim T-utorom vklj. z vgradnjo za dolžino plošče 800 mm	431700 800
Konjiček, par, kakovost 1, težka izvedba Višina konic 150 mm	431710 150