

HOLEX**Visokotlačni primež, Širina čeljusti: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362010 125
GTIN	4045197233837
Razred artikla	32F

Opis**Izvedba:**

- Osnovno telo in premične zgornje sani iz sferolitine GGG 60, kaljena in brušena vodila.
- Mehansko-hidravlični ojačevalnik sile s točno nastavitvijo vpenjalne sile.
- Visokotlačno vreteno je povsem zaprto in ne potrebuje vzdrževanja.
- Serijsko s kaljenimi in brušenimi gladkimi vpenjalnimi čeljustmi.
- Spodnji del z vzdolžnimi in prečnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža v vzdolžni in prečni smeri.

Uporaba:

- Za vpenjanje brez vibracij, absolutno varno tudi pri največjih rezalnih in podajalnih silah.
- Ozke tolerance pri izdelavi omogočajo naknadno vzporedno montažo več primežev.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 vpenjalniki, 1 parom kaljenih vpenjalnih čeljusti in ročico.

Dodatni pribor:

- Za garniture za uravnavanje in fiksiranje glejte art. 360530; Za pribor glejte art. 362015–362025.
- Za druge čeljusti glejte art. 362400–362620.

Napotek:

Za montažo čeljusti iz pribora morajo biti standardne čeljusti demontirane.

Za uporabi čeljusti art. 362400 – 362620 demontirajte standardno predložno čeljust, nato se lahko predložne čeljusti art. 362400 – 362620 montirajo na sredinsko izvrtino M10.

Tehnični opis

Vpenjalno območje b l	0 - 105 mm
-----------------------	------------

L ₂	80 mm
Širina čeljusti	125 mm
Vpenjalna sila	40 kN
Razširjeno vpenjalno območje b	255 mm
Višina osnovnega telesa c	107 mm
Velikost navoja d ₁	M12
Barvna koda za primerni pribor	HD-HOLEX
Vpenjalno območje b II	100 - 205 mm
L ₃	60 mm
Podložna višina G +0,02	65 mm
L ₄	489 - 694 mm
Masa	25 kg
Dolžina osnovnega telesa a	425 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Vpenjalna čeljust, par, z vzdolžnimi in prečnimi utori za širino čeljusti 125 mm	362400 125
Osnovna čeljust, par, mehka za širino čeljusti 125 mm	362520 125
Valjčne čeljusti z vlekrom navzdol, par za širino čeljusti 125 mm	362460 125
Vpenjalna čeljust, par, s posneto naležno ploskvijo za širino čeljusti 125 mm	362560 125
Vrtljiva plošča za širino čeljusti 125 mm	362015 125
Čeljust z listnato vzmetjo, par za širino čeljusti 125 mm	362600 125
Garnitura vpenjalnih krakov2-delna za širino čeljusti 125/160 mm	360750 125/160
Nadomestna listna vzmet, par za širino čeljusti 125 mm	362620 125
Čeljust s prizmo, par za širino čeljusti 125 mm	362500 125

Vpenjalna čeljust, par, gladka za širino čeljusti 125 mm	362420 125
Pogonska ročica za širino čeljusti 125/160 mm	360810 125/160
Vpenjalne čeljust s posneto naležno ploskvijo za širino čeljusti 125 mm	362030 125
Nastavljiv prslon za obdelovance za širino čeljusti 125 mm	362020 125