

**Mahr****Pomično merilo Nonij 1/50, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410251 150
GTIN	4059192001582
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Fino lepane merilne površine.

**Brez** colske delitve.

**Dodatni pribor:**

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

**Tehnični opis**

Pakiranje	Etui
Merilno območje	0 - 150 mm
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,02 mm
Dolžina konic	40 mm
Delitev	1/50 mm
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	ploščata
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm

Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

## Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
--	--------