

Waldmann **Pravokotna LED-svetilka z lupo brez noge, Tip: 2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491521 2
GTIN	4013330089412
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

LED-svetilka z lupo za nebleščeče in enakomerno osvetljeno delovno področje. Prosto gibljiva zlobna roka. Zaradi razbremenitve z vzmetjo ostane svetilka v vsakem položaju.

- **Poboljšana, brušena in proti praskam odporna steklena leča. Vrtljiva.**
- **Pravokotna svetilka z lupo za močno, veliko površinsko in enakomerno osvetlitev s 54 svetlečimi diodami. Poraba moči le 12 W, svetilnost 6000 Lx, večstopenjsko nastavljanje. Življenjska doba svetlečih diod do 50.000 h.**
- **Segmentna svetilka omogoča prepoznavanje najbolj finih struktur in napak. Odvisno od uporabe se lahko izbere vpadna svetloba s senco in svetloba brez sence.**
- **Veliko steklo za nepopačeno gledanje.**

**Obseg dobave:**

Vklj. s prevleko in nogo iz umetne mase za vijačno pritrditev.

**Dodatni pribor:**

Noga za namestitev na mizo art. 491660, pritrdilna spona art. 491670.

**Napotek:**

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

**Tehnični opis**

Širina glave	194 mm
--------------	--------

Širina leče	105 mm
Višina glave	75 mm
Prevesna dolžina	900 mm
Masa	2 kg
Dolžina leče	162 mm
Dolžina glave	298 mm
Povečava (x-krat)	1,75
Napajanje	Omrežno napajanje
Sijalke	LED modul
Zamenljiva sijalka	ne
Vrsta izdelka	Lupe s svetilko

## Pribor

Namizna noga za svetilko z lupo art. 491521	491660
---	--------