

**Pomično merilo Nonij 1/20, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410200 100
GTIN	4045197302106
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.

Vijak za utrditev na zgornji strani. Brez colske delitve.

**Obseg dobave:**

Vključno s tabelo navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

**Tehnični opis**

Pakiranje	Etui
Odčitavanje	0,05 mm
Dolžina konic	30 mm
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 100 mm
Delitev	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 2,2×1,0
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani

Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

### Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200