

Mahr**Pomično merilo Nonij 1/50, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410251 300
GTIN	4059192001605
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Fino lepane merilne površine.

Brez colske delitve.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Pakiranje	Etui
Dolžina konic	64 mm
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 300 mm
Odčitavanje	0,02 mm
Delitev	1/50 mm
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	ploščata
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm

Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

Pribor

Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300
---------------------------------	--------------